

特記仕様書

No.	品 名	間口	奥行	高さ	数量	参考型式	仕様
A1	検食保存用 冷凍庫	549	560	1636	1	SF-200T	<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 1 P100V 0.13kw以下 庫内設定温度：-20℃以下 環境負荷の少ないR600a同等以上の冷媒を使用すること。 付属品：フードケース7個
A2	器具消毒保管機	900	750	1920	1	EMK-1005	<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 3 P200V 6.75kw以下 棚数：3段 アジャスト脚付 消毒履歴保持機能付 温め機能付 熱風強制循環方式
A3	ブレハブ冷蔵庫 室内機・ 室外機更新	1950	2600	2400	1	カートイン式	<ul style="list-style-type: none"> 庫内設定温度：-5～15℃ 環境負荷の少ないR449A同等以上の冷媒を使用すること。 室内機、室外機更新により冷媒配管やブレーカー等の交換が必要な場合は適切に対応すること。
A4	ブレハブ冷凍庫 室内機・ 室外機更新	1600	4275	2400	1	カートイン式	<ul style="list-style-type: none"> 庫内設定温度：-35～5℃ 環境負荷の少ないR463A同等以上の冷媒を使用すること。 室内機、室外機更新により冷媒配管やブレーカー等の交換が必要な場合は適切に対応すること。
A5	カートイン 冷蔵庫	1725	1000	2230	3	HRR-173B- 2LD2LD	<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 1 P100V 0.909kw以下 庫内設定温度：-6～12℃ 環境負荷の少ないR290同等以上の冷媒を使用すること。
A6	カートイン 冷蔵庫	870	1000	2230	1	HRR-87B- LDLD	<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 1 P100V 0.614kw以下 庫内設定温度：-6～12℃ 環境負荷の少ないR290同等以上の冷媒を使用すること。
A7	解凍庫				1	SE-DEPAKH500	<ul style="list-style-type: none"> 既存品撤去処分すること
B1	ブラスト フリーザー	1290	1080	1925	2	QXF-024SFKS3- N特	<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 3 P200V 2.421kw以下 環境負荷の少ないR448A同等以上の冷媒を使用すること。 既存スチームコンベクションオープン SCOS-30RSSPのラックカートごとセットでき、ラックのみ冷却できること。 ブラストチラー更新により冷媒配管やブレーカー等の交換が必要な場合は適切に対応すること。
B2	検食保存用 冷凍庫	549	560	1636	1	SF-200T	<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 1 P100V 0.13kw以下 庫内設定温度：-20℃以下 環境負荷の少ないR600a同等以上の冷媒を使用すること。 付属品：フードケース7個
C1	カート専用 保冷庫	963	1050	1960	2		<ul style="list-style-type: none"> 消費電力 1 P100V 0.97kw以下 庫内設定温度：-5～15℃ 環境負荷の少ない冷媒を使用すること。 既存スチームコンベクションオープン SCOS-30RSSPのラックカートごとセットでき、ラックのみ冷却できること。